



## HOLEX Pro Tap -konekierretappi HSS-E, TiN, UNC: 6-32



### Tilaustiedot

Tilausnumero	133375 6-32
GTIN	4062406374204
Tuoteluokka	12I

### Kuvaus

**Malli:**

**HOLEX Pro Tap yleiskäyttöinen kierretappi.** Lujatekoinen malli useille eri materiaaleille.

**Parannettu HSS-E-terämateriaali, jossa kitkaa vähentävä TiN-pinnoite.**

**Käyttö:**

**UNC-yhtenäiskarkeakierteelle, ASME – B1.1.**

### Tekninen kuvaus

Lastuava aine	HSS E
Kierretyyppi	UNC
Standardi	DIN 371
Terien lkm Z	3
Kokonaispituus L	56 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	4 mm
Lastu-urien määrä	3
Alkureiän Ø	2,85 mm
Kierteen koko	6-32 UNC
Kierteennousu	0,794 mm
Kierteen syvyys	10,53 mm
Kierteen Ø	3,51 mm
Varren nelikulmio □	3 mm

Kierrettä/ tuuma	32
Sarja	Pro Tap
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Toleranssiluokka	2B
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	vihreä
Tuotetyyppi	Kierretappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	24 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	25 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	10 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	24 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	20 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	8 m/min	M
CuZn	sopii rajoituksin	15 m/min	N
Uni	soveltuu		
Öljy	soveltuu		

