



HOLEX Pro Tap -konekierretappi HSS-E, TiN, M: M14



Tilaustiedot

Tilausnumero	132680 M14
GTIN	4062406373894
Tuoteluokka	12I

Kuvaus

Malli:**Vuoleva etuleikkuu.****Ohjausosassa voitelu-urat**, ilman lastu-uria.**HOLEX Pro Tap yleiskäyttöinen kierretappi.**

Lujatekoinen malli useille eri materiaaleille.

Parannettu HSS-E-terämateriaali, jossa **kitkaa vähentävä TiN-pinnoite**. **Toleranssiluokka: ISO 2 6H**

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 2 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

varren Ø D_s: 11 mm

Varren nelikulmio □: 9 mm

Alkureiän Ø: 12 mm

Tekninen kuvaus

Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Standardi	DIN 376
Kierretyyppi	M
Kokonaispituus L	110 mm
Kierteen koko	M14

Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	9 mm
Lastu-urien määrä	4
Alkureiän Ø	12 mm
Kierteen Ø	14 mm
Kierteen syvyys	42 mm
Kierteennousu	2 mm
Lastuava aine	HSS E
Terien lkm Z	4
varren Ø D _s	11 mm
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpäreiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	vihreä
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	24 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	25 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	10 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	24 m/min	P

Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	20 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	sopii rajoituksin	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	8 m/min	M
CuZn	sopii rajoituksin	15 m/min	N
Uni	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		