

**HOLEX Pro Tap -konekierretappi HSS-E, TiN, M: M3****Tilaustiedot**

Tilausnumero	132680 M3
GTIN	4062406373825
Tuoteluokka	12I

**Kuvaus****Malli:****Vuoleva etuleikkuu.**

**Ohjausosassa voitelu-urat**, ilman lastu-uria.

**HOLEX Pro Tap yleiskäyttöinen kierretappi.**

Lujatekoinen malli useille eri materiaaleille.

**Parannettu HSS-E-terämateriaali**, jossa **kitkaa vähentävä TiN-pinnoite**. **Toleranssiluokka: ISO 2 6H**

Kierrettyyppi: M

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,5 mm

Kokonaispituus L: 56 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 3,5 mm

Varren nelikulmio □: 2,7 mm

Alkureiän Ø: 2,5 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierteen Ø	3 mm
Terien lkm Z	3
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	9 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Varren nelikulmio □	2,7 mm

Kierretyyppi	M
varren Ø D <sub>s</sub>	3,5 mm
Standardi	DIN 371
Alkureiän Ø	2,5 mm
Kokonaispituus L	56 mm
Kierteen koko	M3
Kierteennousu	0,5 mm
Lastu-urien määrä	3
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	vihreä
Tuotetyyppi	Kierretappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	24 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	25 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	10 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	24 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	20 m/min	P

Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	8 m/min	M
CuZn	sopii rajoituksin	15 m/min	N
Uni	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		