



HOLEX Pro Tap -konekierretappi HSS-E, TiN, M: M4



Tilaustiedot

Tilausnumero	132680 M4
GTIN	4062406373832
Tuoteluokka	12I

Kuvaus

Malli:**Vuoleva etuleikkuu.****Ohjausosassa voitelu-urat, ilman lastu-uria.****HOLEX Pro Tap yleiskäyttöinen kierretappi.**

Lujatekoinen malli useille eri materiaaleille.

Parannettu HSS-E-terämateriaali, jossa kitkaa vähentävä TiN-pinnoite. Toleranssiluokka:**ISO 2 6H**

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,7 mm

Kokonaispituus L: 63 mm

varren Ø D_s: 4,5 mm

Varren nelikulmio □: 3,4 mm

Alkureiän Ø: 3,3 mm

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	63 mm
varren Ø D _s	4,5 mm
Terien lkm Z	3
Lastu-urien määrä	3
Alkureiän Ø	3,3 mm

Kierretyyppi	M
Kierteen syvyys	12 mm
Lastuava aine	HSS E
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Kierteennousu	0,7 mm
Standardi	DIN 371
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	3,4 mm
Kierteen koko	M4
Kierteen Ø	4 mm
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpäreiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	vihreä
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	24 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	25 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	10 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	24 m/min	P

Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	20 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	sopii rajoituksin	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	8 m/min	M
CuZn	sopii rajoituksin	15 m/min	N
Uni	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		