



## HOLEX Pro Tap -konekierretappi HSS-E, TiN, M: M6



### Tilaustiedot

Tilausnumero	132680 M6
GTIN	4062406373856
Tuoteluokka	12I

### Kuvaus

**Malli:****Vuoleva etuleikkuu.**

**Ohjausosassa voitelu-urat**, ilman lastu-uria.

**HOLEX Pro Tap yleiskäyttöinen kierretappi.**

Lujatekoinen malli useille eri materiaaleille.

**Parannettu HSS-E-terämateriaali, jossa kitkaa vähentävä TiN-pinnoite. Toleranssiluokka: ISO 2 6H**

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 1 mm

Kokonaispituus L: 80 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 6 mm

Varren nelikulmio □: 4,9 mm

Alkureiän Ø: 5 mm

### Tekninen kuvaus

Kierteennousu	1 mm
Kierteen Ø	6 mm
Varren nelikulmio □	4,9 mm
Lastu-urien määrä	3
Lastuava aine	HSS E
Kokonaispituus L	80 mm

Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Alkureiän Ø	5 mm
Kierteen koko	M6
Kierretyyppi	M
Kierteen syvyys	18 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Terien lkm Z	3
Standardi	DIN 371
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpäreiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	vihreä
Tuotetyyppi	Kierretappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	24 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	25 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	10 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	24 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	20 m/min	P

Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	8 m/min	M
CuZn	sopii rajoituksin	15 m/min	N
Uni	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		