



HOLEX Pro Tap -konekierretappi HSS-E muoto C, TiN, M: M6



Tilaustiedot

Tilausnumero	135910 M6
GTIN	4062406374433
Tuoteluokka	12I

Kuvaus

Malli:

Muoto C (2–3 kierteen etuviiste).

HOLEX Pro Tap yleiskäyttöinen kierretappi. Lujatekoinen malli useille eri materiaaleille.

Parannettu HSS-E-terämateriaali, kitkaa vähentävä TiN-pinnoite.

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 1 mm

Kokonaispituus L: 80 mm

varren $\varnothing D_s$: 6 mm

Varren nelikulmio \square : 4,9 mm

Alkureiän \varnothing : 5 mm

Tekninen kuvaus

Kierteennousu	1 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Kokonaispituus L	80 mm
Kierteen koko	M6
Lastu-urien määrä	3
Varren nelikulmio \square	4,9 mm
Standardi	DIN 371
varren $\varnothing D_s$	6 mm

Lastuava aine	HSS E
Kierteen Ø	6 mm
Alkureiän Ø	5 mm
Terien lkm Z	3
Kierteen syvyys	18 mm
Kierretyyppi	M
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Nousukulma	40 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalan tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	vihreä
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	24 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	25 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	10 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	24 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	20 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P

Teräs < 1100 N/mm ²	sopii rajoituksin	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	8 m/min	M
CuZn	sopii rajoituksin	15 m/min	N
Uni	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		