

**HOLEX Pro Tap -konekierretappi HSS/E 6H, TiN, MF: 24X1,5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	132925 24X1,5
GTIN	4062406374105
Tuoteluokka	12I

Kuvaus**Malli:**

HOLEX Pro Tap yleiskäyttöinen kierretappi. Lujatekoinen malli useille eri materiaaleille.

Parannettu HSS-E-terämateriaali, jossa kitkaa vähentävä TiN-pinnoite.

Tekninen kuvaus

varren $\varnothing D_s$	18 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Standardi	DIN 374
Lastuava aine	HSS E
Kokonaispituus L	140 mm
Lastu-urien määrä	4
Varren nelikulmio \square	14,5 mm
Terien lkm Z	4
Kierteen koko	M24x1,5
Kierteen \varnothing	24 mm
Alkureiän \varnothing	22,5 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen syvyys	72 mm
Kierteennousu	1,5 mm

Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	vihreä
Sarja	Pro Tap
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	24 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	25 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	10 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	24 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	20 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	sopii rajoituksin	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	8 m/min	M
CuZn	sopii rajoituksin	15 m/min	N
Uni	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		

