

**HOLEX Pro Tap -konekierretappi HSS/E 6H, TiN, MF: 4X0,5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	132925 4X0,5
GTIN	4062406373948
Tuoteluokka	12I

**Kuvaus****Malli:**

**HOLEX Pro Tap yleiskäyttöinen kierretappi.** Lujatekoinen malli useille eri materiaaleille.  
**Parannettu HSS-E-terämateriaali, jossa kitkaa vähentävä TiN-pinnoite.**

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus L	63 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Kierteennousu	0,5 mm
Standardi	DIN 374
Kierteen syvyys	12 mm
Kierteen koko	M4×0,5
Terien lkm Z	3
Kierretyyppi	MF
Lastuava aine	HSS E
Alkureiän Ø	3,5 mm
Varren nelikulmio □	2,1 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	2,8 mm
Kierteen Ø	4 mm
Lastu-urien määrä	3

Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	vihreä
Sarja	Pro Tap
Tuotetyyppi	Kierretappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	24 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	25 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	10 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	24 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	20 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	8 m/min	M
CuZn	sopii rajoituksin	15 m/min	N
Uni	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		

