



HOLEX Pro Tap -konekierretappi HSS/E 6H, TiN, MF: 6X0,5



Tilaustiedot

Tilausnumero	132925 6X0,5
GTIN	4062406373962
Tuoteluokka	12I

Kuvaus

Malli:

HOLEX Pro Tap yleiskäyttöinen kierretappi. Lujatekoinen malli useille eri materiaaleille.
Parannettu HSS-E-terämateriaali, jossa kitkaa vähentävä TiN-pinnoite.

Tekninen kuvaus

Lastu-urien määrä	3
Alkureiän Ø	5,5 mm
Kierteen syvyys	18 mm
Lastuava aine	HSS E
Standardi	DIN 374
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Kierteennousu	0,5 mm
Kierteen koko	M6×0,5
Kierteen Ø	6 mm
Kierretyyppi	MF
Terien lkm Z	3
Varren nelikulmio □	3,4 mm
Kokonaispituus L	80 mm
varren Ø D _s	4,5 mm

Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	vihreä
Sarja	Pro Tap
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	24 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	25 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	10 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	24 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	20 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	sopii rajoituksin	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	8 m/min	M
CuZn	sopii rajoituksin	15 m/min	N
Uni	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		

