



## HOLEX Pro Tap -konekierretappi HSS/E 6H, TiN, MF: 18X1,5



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 137170 18X1,5 |
| GTIN         | 4062406374662 |
| Tuoteluokka  | 12I           |

### Kuvaus

**Malli:**

**HOLEX Pro Tap yleiskäyttöinen kierretappi.** Lujatekoinen malli useille eri materiaaleille.

**Parannettu HSS-E-terämateriaali, jossa kitkaa vähentävä TiN-pinnoite.**

### Tekninen kuvaus

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Terien lkm Z            | 4        |
| Alkureiän Ø             | 16,5 mm  |
| Standardi               | DIN 374  |
| Kokonaispituus L        | 110 mm   |
| Kierteen Ø              | 18 mm    |
| Lastu-urien määrä       | 4        |
| Kierteennousu           | 1,5 mm   |
| Kierretyyppi            | MF       |
| Kierteen syvyys         | 45 mm    |
| Varren nelikulmio □     | 11 mm    |
| varren Ø D <sub>s</sub> | 14 mm    |
| Lastuava aine           | HSS E    |
| Kierteen koko           | M18×1,5  |
| Toleranssiluokka        | ISO 2 6H |

|                        |   |
|------------------------|---|
| Pinnoitus              | TiN                                     |
| Kylkikulma             | 60 astetta                              |
| Kierrenormi            | DIN 13                                  |
| Etuviiste              | C                                       |
| Nousukulma             | 40 astetta                              |
| Varsi                  | Lieriövarsi, h9                         |
| Sisäjähdytys           | ei                                      |
| Käyttö poraustavalla   | enintään 2,5xD pohjareiällä             |
| Leikkaussuunta         | Oikea                                   |
| Kierrettyökalun tyyppi | Konekierretappi<br>dynaamiseen työstöön |
| Värirengas             | vihreä                                  |
| Sarja                  | Pro Tap                                 |
| Tuotetyyppi            | Kierretappi                             |

## Käyttäjätiedot

|                                | Sopivuus          | V <sub>c</sub> | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alumiinimuovit                 | soveltuu          | 24 m/min       | N         |
| Alumiini<br>(lyhytlastuinen)   | soveltuu          | 25 m/min       | N         |
| Alu > 10% Si                   | soveltuu          | 10 m/min       | N         |
| Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>  | soveltuu          | 24 m/min       | P         |
| Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>  | soveltuu          | 20 m/min       | P         |
| Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>  | soveltuu          | 15 m/min       | P         |
| Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup> | sopii rajoituksin | 8 m/min        | P         |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>   | soveltuu          | 8 m/min        | M         |
| CuZn                           | sopii rajoituksin | 15 m/min       | N         |
| Uni                            | soveltuu          |                |           |
| Öljy                           | soveltuu          |                |           |

märkä enintään

soveltuu