

HOLEX**HOLEX Pro Tap -konekierretappi HSS/E 6H, TiN, MF: 6X0,75****Tilaustiedot**

Tilausnumero	137170 6X0,75
GTIN	4062406374556
Tuoteluokka	12I

Kuvaus**Malli:**

HOLEX Pro Tap yleiskäyttöinen kierretappi. Lujatekoinen malli useille eri materiaaleille.
Parannettu HSS-E-terämateriaali, jossa kitkaa vähentävä TiN-pinnoite.

Tekninen kuvaus

Lastu-urien määrä	3
varren $\varnothing D_s$	4,5 mm
Kierteen koko	M6x0,75
Kierteen syvyys	15 mm
Alkureiän \varnothing	5,2 mm
Kierteennousu	0,75 mm
Standardi	DIN 374
Varren nelikulmio \square	3,4 mm
Kierretyyppi	MF
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Kierteen \varnothing	6 mm
Terien lkm Z	3
Kokonaispituus L	80 mm
Lastuava aine	HSS E

Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Nousukulma	40 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2,5xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	vihreä
Sarja	Pro Tap
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	24 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	25 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	10 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	24 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	20 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	sopii rajoituksin	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	8 m/min	M
CuZn	sopii rajoituksin	15 m/min	N
Uni	soveltuu		
Öljy	soveltuu		

märkä enintään

soveltuu