



HOLEX Pro Tap -konekierretappi HSS/E 6H, TiN, MF: 8X1



Tilaustiedot

Tilausnumero	137170 8X1
GTIN	4062406374587
Tuoteluokka	12I

Kuvaus

Malli:

HOLEX Pro Tap yleiskäyttöinen kierretappi. Lujatekoinen malli useille eri materiaaleille.
Parannettu HSS-E-terämateriaali, jossa kitkaa vähentävä TiN-pinnoite.

Tekninen kuvaus

Kierteennousu	1 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierteen Ø	8 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Alkureiän Ø	7 mm
Standardi	DIN 374
Terien lkm Z	3
varren Ø D _s	6 mm
Varren nelikulmio □	4,9 mm
Lastu-urien määrä	3
Kokonaispituus L	90 mm
Kierteen syvyys	20 mm
Kierteen koko	M8×1
Kierretyyppi	MF

Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Nousukulma	40 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2,5xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	vihreä
Sarja	Pro Tap
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	24 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	25 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	10 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	24 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	20 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	sopii rajoituksin	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	8 m/min	M
CuZn	sopii rajoituksin	15 m/min	N
Uni	soveltuu		
Öljy	soveltuu		

märkä enintään

soveltuu