

SONO SWISS®

Ultraäänitehopuhdistusaine T1, Täyttömäärä l/kg: 25



Tilaustiedot

Tilausnumero

082930 25

GTIN

Tuoteluokka

04E

Kuvaus

Malli:

Erittäin riittoisa vesipohjainen pesutiiviste (poikkeus: T3 jauhemainen); kehitetty erityisesti käyttöön ultraäänipuhdistuksessa; biohajoava. Hyvin puhdistavat **tiivisteet** pidentävät laitteiden käyttöikää, ovat riittoisia ja biologisesti hajoavia. Tehopuhdistajat on kehitetty erityisesti ultraäänikylpyyn (vaahtoavuus jne.) ja tehoavat siksi erityisen hyvin kaikissa puhdistamiseen käytetyissä ultraäänikylvyissä, joiden taajuusalue on 25 – 130 kHz. Yhdessä ultraäänien synnyttämän kavitaatiovoiman kanssa tehopuhdistajat irrottavat osista likaa tehokkaasti ja kuitenkin hellävaraisesti. Sellaiset puhdistusaineet, joita ei ole tarkoitettu erityisesti ultraäänikylpyyn, sisältävät mahdollisesti ioneja, jotka edistävät materiaalin kulumista tai korroosiota. Voimakkaasti syövyttäviä ja siten käyttöikää lyhentäviä ovat esimerkiksi halogeeni-ionit. Näistä syövyttävimpiä ovat kloridit ja fluoridit happamassa väliaineessa.

Käyttö:

Ultraäänipuhdistuslaitteille (esim. nro 082922; 082923; 082924; 082925).

Huomautus:

Muita erikoispuhdistusaineita ja pakkauskokoja on saatavilla tilauksesta. 25 litran säiliö on saatavilla verkkokaupasta.

Ei saatavissa kaikissa maissa. **Säilytys** vain suljetussa alkuperäisessä astiassa -5 °C:n – 30 °C:n lämpötilassa.

Suojattava **kuumuudelta ja suoralta auringonvalolta.**

Ei saa säilyttää yhdessä happojen kanssa.

Vaarallisen aineen tunnus: GHS05: Kaiverrus

Tekninen kuvaus

Sekoitusuhde	3 – 8 %
Vaarallisen aineen tunnus	GHS05: Kaiverrus
Vaikutusaika	3 - 5 min
Nestetäyttökapasiteetti	25 l
Puhdistusainetyyppi	Puhdistusaine teräkselle ja ruostumattomalle teräkselle
Säilytyslämpötila	-5 - 30 °C
Valmistajamerkintä	T1
Tuotetyyppi	Ultraäänitehopuhdistusaine