


**Garant****Pistolevy Neutraali, HB9140, Pistoleveys w: 8mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	275024 8
GTIN	4062406378486
Tuoteluokka	21H

**Kuvaus****Käyttö:**

Teränpitimille nro 274030 - 274090.

**Sopii:**

Teränpitimet nro 274030 – 274134.

**Tekninen kuvaus**

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Nirkon säde	0,8 mm
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,19 mm/kierr,
Pistoleveys w	8 mm
Lastuava aine	KM
Koneistusehto	jatkuva
Laji	HB9140
Vaihtojen/terien lukumäärä	1

Kääntöteräprofiili	Neutraali
Tuotetyyppi	Kääntöterä pistosorvaukseen

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	130 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	110 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	90 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	70 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	40 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	80 m/min	M
jatkuva	soveltuu		
epäsäännöllinen	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		

## Tarvikkeet

PistoteräNeutraali Pistoleveys w 8,0 mm	273292 8,0
---	------------