


Garant**Pistolevy Neutraali, HB9140, Pistoleveys w: 6mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	275024 6
GTIN	4062406378462
Tuoteluokka	21H

Kuvaus**Käyttö:**

Teränpitimille nro 274030 - 274090.

Sopii:

Teränpitimet nro 274030 – 274134.

Tekninen kuvaus

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Pistoleveys w	6 mm
Nirkon säde	0,4 mm
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm ²	0,17 mm/kierr,
Lastuava aine	KM
Koneistusehto	jatkuva
Laji	HB9140
Vaihtojen/terien lukumäärä	1

Kääntöteräprofiili	Neutraali
Tuotetyyppi	Kääntöterä pistosorvaukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	sopii rajoituksin	130 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	sopii rajoituksin	110 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	90 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	sopii rajoituksin	70 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	sopii rajoituksin	40 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	80 m/min	M
jatkuva	soveltuu		
epäsäännöllinen	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		