

Garant**Pistolevy Neutraali, HU9310, Pistoleveys w: 5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	275027 5
GTIN	4062406378547
Tuoteluokka	21H

Kuvaus**Käyttö:**

Teränpitimille nro 274030 - 274090.

Sopii:

Teränpitimet nro 274030 – 274134.

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,2 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
Pinnoitus	pinnoittamaton
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm ²	0,15 mm/kierr,
Pistoleveys w	5 mm
Koneistusehto	jatkuva
Laji	HU9310
Vaihtojen/terien lukumäärä	1

Kääntöteräprofiili	Neutraali
Tuotetyyppi	Kääntöterä pistosorvaukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	380 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	360 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	280 m/min	N
jatkuva	soveltuu		
epäsäännöllinen	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		