

**Garant****Konekierretappi, höyrytetty, M: M2,6****Tilaustiedot**

Tilausnumero	135450 M2,6
GTIN	4045197076809
Tuoteluokka	11H

**Kuvaus****Malli:**Koko M2,6, vanha DIN-profiili. **HSS-E**

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,45 mm

Kokonaispituus L: 50 mm

varren  $\varnothing D_s$ : 2,8 mmVarren nelikulmio  $\square$ : 2,1 mmAlkureiän  $\varnothing$ : 2,1 mm**Tekninen kuvaus**

Terien lkm Z	2
Lastu-urien määrä	2
Kierteennousu	0,45 mm
Kierteen $\varnothing$	2,6 mm
Alkureiän $\varnothing$	2,1 mm
Standardi	DIN 371
varren $\varnothing D_s$	2,8 mm
Kokonaispituus L	50 mm
Varren nelikulmio $\square$	2,1 mm

Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	5,2 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M2,6
Pinnoitus	höyrytetty
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Nousukulma	40 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	sininen
Tuotetyyppi	Kierretappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	15 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	6 m/min	M
CuZn	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		

