

Garant**GARANT Diabolo TKM-purseenpoistin, kierteinen 90°, TiAlN, Ø h6 DC: 6Mmm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 208158 6M |
| GTIN | 4062406378899 |
| Tuoteluokka | 11X |

Kuvaus**Malli:**

Erityisesti **kovien materiaalien työstämiseen** kehitetty purseenpoistin. Pidemmälle kehitetty Diabolo-pinnoite mahdollistaa aikaisempaakin pidemmät käyttöiät ja paremman pinnanlaadun. Toleranssi: **Mitta S = ±0,2 mm.**

Kärkikulma = ± 5 kulmaminuuttia.

Erinomainen pinnan laatu 35°:n **nousukulman** ansiosta. Ylipitkä purseenpoistin erinomaisiin purseenpoistotuloksiin erityisen vaikeapääsysisissä muodoissa. Työkalut ilman kärkeä.

Käyttö:

Sopii erinomaisesti työkappaleen **särmien viistämiseen** ja **purseenpoistoon** sekä **muotojen työstämiseen.**

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------|-------------|
| HammaslukuZ | 6 |
| Terän Ø D _c | 6 mm |
| Kokonaispituus L | 100 mm |
| varren Ø D _s | 6 mm |
| Varsi | DIN 6535 HA |
| isompi Ø D ₂ | 6 mm |
| Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta |
| Sarja | Diabolo |
| pienempi Ø D ₃ | 3 mm |

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Mitta S | 2,1 mm |
| Viistejyrsintä | 45 astetta |
| Syöttö f_z teräksessä < 60 HRC | 0,02 mm |
| Pinnoitus | TiAlN |
| Lastuava aine | TKM |
| Standardi | Tehdasnormi |
| tyyppi | H |
| Toleranssi, nimellis-Ø | h6 |
| Nousukulma | 35 astetta |
| syöttösuunta | vaakasuora ja vino |
| Kärkiupottimen kärkikulma | 90 astetta |
| Sisäjäähdytys | ei |
| Varren toleranssi | h6 |
| Värirengas | pun. |
| Tuotetyyppi | Purseenpoistin |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V_c | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|-----------|-----------|
| Teräs < 1100 N/mm ² | sopii rajoituksin | 140 m/min | P |
| Teräs < 1400 N/mm ² | soveltuu | 120 m/min | P |
| Teräs < 55 HRC | soveltuu | 100 m/min | H |
| Teräs < 60 HRC | soveltuu | 90 m/min | H |
| Teräs < 65 HRC | soveltuu | 60 m/min | H |
| Teräs < 67 HRC | soveltuu | 35 m/min | H |
| märkä vähintään | sopii rajoituksin | | |
| kuiva | soveltuu | | |
| ilma | soveltuu | | |

Palvelut

Varrenhionta Tyypit HB

129100 HB