

Garant**GARANT Diabolo TKM-purseenpoistin, kierteinen 60°, TiAlN, Ø h6 DC: 6Mmm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	208167 6M
GTIN	4062406380410
Tuoteluokka	11X

Kuvaus**Malli:**

Erinomainen pinnan laatu 35°:n nousukulman ansiosta.

Erityisesti **kovien materiaalien työstämiseen** kehitetty purseenpoistin. Pitkälle kehitetty Diabolo-pinnoite mahdollistaa entistä pidemmät käyttöiät ja paremman pinnanlaadun.

Toleranssi: **Mitta S = ±0,2 mm. Kärkikulma ± 5 kulmaminuuttia.** Ylipitkä purseenpoistin erinomaisiin purseenpoistotuloksiin erityisen vaikeaapääsyisissä muodoissa. Työkalut ilman kärkeä.

Käyttö:

Sopii erinomaisesti työkappaleen **särmien viistämiseen** ja **purseenpoistoon** sekä **muotojen työstämiseen.**

Tekninen kuvaus

varren Ø D _s	6 mm
HammaslukuZ	6
Viistejyrsintä	30 astetta
Varsi	DIN 6535 HA
Syöttö f _z teräksessä < 60 HRC	0,02 mm
pienempi Ø D ₃	3 mm
Mitta S	2,9 mm
Sarja	Diabolo
Terän Ø D _c	6 mm

isompi $\varnothing D_2$	6 mm
Nurkkaviisteen kulma	60 astetta
Kokonaispituus L	100 mm
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	H
Toleranssi, nimellis- \varnothing	h6
Nousukulma	35 astetta
syöttösuunta	vaakasuora ja vino
Kärkiupottimen kärkikulma	60 astetta
Sisäjähdytys	ei
Varren toleranssi	h6
Värirengas	pun.
Tuotetyyppi	Purseenpoistin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 1100 N/mm ²	sopii rajoituksin	140 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	120 m/min	P
Teräs < 55 HRC	soveltuu	100 m/min	H
Teräs < 60 HRC	soveltuu	90 m/min	H
Teräs < 65 HRC	soveltuu	60 m/min	H
Teräs < 67 HRC	sopii rajoituksin	35 m/min	H
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		

