



Kolmikulmaholkkiavain, Ruuveille: M16



Tilaustiedot

Tilausnumero	623503 M16
GTIN	4062406380571
Tuoteluokka	62C

Kuvaus

Malli:

Tarkkuusteräsputkea, sinkitty, mukana vääntötanko.

Käyttö:

Standardin DIN 22424 mukaiset kolmikulmaruuvit ja DIN 22425 mukaiset kolmikulmamutterit.

Standardi:**DIN 22417 A**

Varren pituus: 180 mm

Pään korkeus, sisämitta F: 20,55 mm

Varren Ø: 24 mm

Tekninen kuvaus

Ruuveille	M16
Varren pituus	180 mm
Pään korkeus, sisämitta F	20,55 mm
Varren Ø	24 mm
Standardi	DIN 22417 A

Irrotusprofiili	kolmikulmainen holkkiavain
Raaka-aine	Teräsputki
Pinta	sinkitty
Tuotetyyppi	Holkkiavain