



## Kolmikulmaholkkiavain, Ruuveille: M4



### Tilaustiedot

Tilausnumero	623503 M4
GTIN	4062406380519
Tuoteluokka	62C

### Kuvaus

**Malli:**

Tarkkuusteräsputkea, sinkitty, mukana vääntötanko.

**Käyttö:**

Standardin DIN 22424 mukaiset kolmikulmaruuvit ja DIN 22425 mukaiset kolmikulmamutterit.

**Standardi:****DIN 22417 A**

Varren pituus: 90 mm

Pään korkeus, sisämitta F: 6,8 mm

Varren Ø: 10 mm

### Tekninen kuvaus

Varren Ø	10 mm
Ruuveille	M4
Pään korkeus, sisämitta F	6,8 mm
Varren pituus	90 mm
Standardi	DIN 22417 A

Irrotusprofiili	kolmikulmainen holkkiavain
Raaka-aine	Teräsputki
Pinta	sinkitty
Tuotetyyppi	Holkkiavain