



Kolmikulmaholkkiavain, Ruuveille: M6



Tilaustiedot

Tilausnumero	623503 M6
GTIN	4062406380533
Tuoteluokka	62C

Kuvaus

Malli:

Tarkkuusteräsputkea, sinkitty, mukana vääntötanko.

Käyttö:

Standardin DIN 22424 mukaiset kolmikulmaruuvit ja DIN 22425 mukaiset kolmikulmamutterit.

Standardi:**DIN 22417 A**

Varren pituus: 112 mm

Pään korkeus, sisämitta F: 10,05 mm

Varren Ø: 12,5 mm

Tekninen kuvaus

Pään korkeus, sisämitta F	10,05 mm
Varren pituus	112 mm
Varren Ø	12,5 mm
Ruuveille	M6
Standardi	DIN 22417 A

Irrotusprofiili	kolmikulmainen holkkiavain
Raaka-aine	Teräsputki
Pinta	sinkitty
Tuotetyyppi	Holkkiavain