

**CCGT 030102, Laji: PR1725****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260041 PR1725
GTIN	4960664890354
Tuoteluokka	25E

**Kuvaus**

CCGT 030102 PR1725 Laji: PR1725

lastunmurtaja: MP-CF

Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,03 - 0,2 mm

Syöttö  $f$ : 0,02 - 0,1 mm/kierr,

Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 60 - 180 m/min

Lastuamisnopeus  $v_c$  sivukäyttö: 100 - 150 m/min

**Tekninen kuvaus**

Pääkäyttöalue	P
Laji	PR1725
Syöttö $f$	0,02 - 0,1 mm/kierr,
ISO-koodi-kääntöterä	CCGT 030102
lastunmurtaja	MP-CF
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely



Lastuamisnopeus $v_c$ sivukäyttö	100 - 150 m/min
Nirkon säde	0,2 mm
Lastuamissyvyys $a_p$	0,03 - 0,2 mm
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	60 - 180 m/min
Oheiskäyttö	M
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä