


**CCGT 030101, Laji: PR1725****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260040 PR1725
GTIN	4960664890347
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

CCGT 030101 PR1725 Laji: PR1725

lastunmurtaja: MP-CF

Lastuamissyvyys a_p : 0,03 - 0,2 mm

Syöttö f : 0,02 - 0,1 mm/kierr,

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 60 - 180 m/min

Lastuamisnopeus v_c sivukäyttö: 100 - 150 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c sivukäyttö	100 - 150 m/min
lastunmurtaja	MP-CF
Oheiskäyttö	M
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CCGT 030101
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 180 m/min
Koneistusehto	jatkuva

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Pääkäyttöalue	P
Syöttö f	0,02 - 0,1 mm/kierr,
Laji	PR1725
Lastuamissyvyys a _p	0,03 - 0,2 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Nirkon säde	0,1 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä