


Garant**CC.T 060204, Laji: HU7315-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260052 HU7315-1
GTIN	4062406380274
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CC.T 060204 HU7315-1 Laji: HU7315-1
lastunmurtaja: AF
Toleranssi: G
Lastuamissyvyys a_p : 0,05 - 0,5 mm
Syöttö f : 0,03 - 0,1 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 120 - 600 m/min

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	AF
Toleranssi	G
ISO-koodi-kääntöterä	CCGT 060204
Laji	HU7315-1
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Lastuamissyvyys a_p	0,05 - 0,5 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 600 m/min

Pinnoitus	pinnoittamaton
Nirkon säde	0,4 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Koneistusehto	jatkuva
Lastuava aine	KM
Syöttö f	0,03 - 0,1 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	N
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä