

Garant**CC.T 09T304, Laji: HU7315-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260058 HU7315-1
GTIN	4062406380281
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CC.T 09T304 HU7315-1 Laji: HU7315-1
lastunmurtaja: AF
Toleranssi: G
Lastuamissyvyys a_p : 0,05 - 0,5 mm
Syöttö f : 0,03 - 0,1 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 120 - 600 m/min

Tekninen kuvaus

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Koneistusehto	jatkuva
lastunmurtaja	AF
Pinnoitus	pinnoittamaton
Pääkäyttöalue	N
ISO-koodi-kääntöterä	CCGT 09T302

Toleranssi	G
Lastuava aine	KM
Syöttö f	0,03 - 0,1 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a _p	0,05 - 0,5 mm
Nirkon säde	0,2 mm
Lastuamisnopeus v _c pääkäyttö	120 - 600 m/min
Laji	HU7315-1
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä