


Garant**CC.T 120404, Laji: HU7315-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260064 HU7315-1
GTIN	4062406380298
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CC.T 120404 HU7315-1 Laji: HU7315-1
lastunmurtaja: AF
Toleranssi: G
Lastuamissyvyys a_p : 0,05 - 0,5 mm
Syöttö f : 0,03 - 0,1 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 120 - 600 m/min

Tekninen kuvaus

Laji	HU7315-1
Syöttö f	0,03 - 0,1 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 600 m/min
Lastuava aine	KM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Toleranssi	G
Koneistusehto	jatkuva

Lastuamissyvyys a _p	0,05 - 0,5 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Pinnoitus	pinnoittamaton
Nirkon säde	0,4 mm
lastunmurtaja	AF
Pääkäyttöalue	N
ISO-koodi-kääntöterä	CCGT 120404
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä