

Garant**DC.T 070204, Laji: HU7315-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260353 HU7315-1
GTIN	4062406380304
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

DC.T 070204 HU7315-1 Laji: HU7315-1
lastunmurtaja: AF
Toleranssi: G
Lastuamissyvyys a_p : 0,05 - 0,6 mm
Syöttö f : 0,03 - 0,1 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 120 - 600 m/min

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	N
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 600 m/min
Lastuamissyvyys a_p	0,05 - 0,6 mm
Toleranssi	G
Lastuava aine	KM
Laji	HU7315-1

ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 11T308
lastunmurtaja	AF
Nirkon säde	0,4 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Syöttö f	0,03 - 0,1 mm/kierr,
Pinnoitus	pinnoittamaton
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä