

Garant**DC.T 11T308, Laji: HU7315-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260361 HU7315-1
GTIN	4062406381523
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

DC.T 11T308 HU7315-1 Laji: HU7315-1
lastunmurtaja: AF
Toleranssi: G
Lastuamissyvyys a_p : 0,05 - 0,6 mm
Syöttö f : 0,03 - 0,1 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 120 - 600 m/min

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	AF
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 11T308
Pinnoitus	pinnoittamaton
Laji	HU7315-1
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Syöttö f	0,03 - 0,1 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a_p	0,05 - 0,6 mm

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 600 m/min
Lastuava aine	KM
Koneistusehto	jatkuva
Pääkäyttöalue	N
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Nirkon säde	0,8 mm
Toleranssi	G
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä