

**Garant****DC.T 11T304, Laji: HU7315-1**

### Tilaustiedot

Tilausnumero	260359 HU7315-1
GTIN	4062406381516
Tuoteluokka	21G

### Kuvaus

DC.T 11T304 HU7315-1 Laji: HU7315-1  
lastunmurtaja: AF  
Toleranssi: G  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,05 - 0,6 mm  
Syöttö  $f$ : 0,03 - 0,1 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 120 - 600 m/min

### Tekninen kuvaus

Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Koneistusehto	jatkuva
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuava aine	KM
Pääkäyttöalue	N
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 11T304
Lastuamissyvyys $a_p$	0,05 - 0,6 mm

Laji	HU7315-1
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Syöttö f	0,03 - 0,1 mm/kierr,
Toleranssi	G
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	120 - 600 m/min
lastunmurtaja	AF
Pinnoitus	pinnoittamaton
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä