

**Garant****Konekierretappi, höyrytetty, M: M4****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 135450 M4     |
| GTIN         | 4045197076823 |
| Tuoteluokka  | 11H           |

**Kuvaus****Malli:**Koko M2,6, vanha DIN-profiili. **HSS-E**

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,7 mm

Kokonaispituus L: 63 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 4,5 mm

Varren nelikulmio □: 3,4 mm

Alkureiän Ø: 3,3 mm

**Tekninen kuvaus**

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Terien lkm Z            | 3       |
| Lastu-urien määrä       | 3       |
| Kierteen Ø              | 4 mm    |
| Kierteennousu           | 0,7 mm  |
| Alkureiän Ø             | 3,3 mm  |
| Standardi               | DIN 371 |
| varren Ø D <sub>s</sub> | 4,5 mm  |
| Kokonaispituus L        | 63 mm   |
| Varren nelikulmio □     | 3,4 mm  |

|                        |   |
|------------------------|---|
| Toleranssiluokka       | ISO 2 6H                                |
| Lastuava aine          | HSS E                                   |
| Kierteen syvyys        | 8 mm                                    |
| Kierretyyppi           | M                                       |
| Kierteen koko          | M4                                      |
| Pinnoitus              | höyrytetty                              |
| Kylkikulma             | 60 astetta                              |
| Kierrenormi            | DIN 13                                  |
| Etuviiste              | C                                       |
| Nousukulma             | 40 astetta                              |
| Varsi                  | Lieriövarsi, h9                         |
| Sisäjähdytys           | ei                                      |
| Käyttö poraustavalla   | enintään 2×D pohjareiällä               |
| Leikkaussuunta         | Oikea                                   |
| Kierrettyökalun tyyppi | Konekierretappi<br>dynaamiseen työstöön |
| Värirengas             | sininen                                 |
| Tuotetyyppi            | Kierretappi                             |

## Käyttäjätiedot

|                               | Sopivuus          | V <sub>c</sub> | ISO-koodi |
|-------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alumiini<br>(lyhytlastuinen)  | sopii rajoituksin | 13 m/min       | N         |
| Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup> | sopii rajoituksin | 15 m/min       | P         |
| Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup> | sopii rajoituksin | 15 m/min       | P         |
| Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup> | sopii rajoituksin | 15 m/min       | P         |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>  | soveltuu          | 6 m/min        | M         |
| CuZn                          | sopii rajoituksin | 13 m/min       | N         |
| Öljy                          | soveltuu          |                |           |
| märkä enintään                | sopii rajoituksin |                |           |

