

**Garant****Konekierretappi, höyrytetty, M: M5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	135450 M5
GTIN	4045197076830
Tuoteluokka	11H

**Kuvaus****Malli:**Koko M2,6, vanha DIN-profiili. **HSS-E**

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,8 mm

Kokonaispituus L: 70 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 6 mm

Varren nelikulmio □: 4,9 mm

Alkureiän Ø: 4,2 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierteen Ø	5 mm
Alkureiän Ø	4,2 mm
Kierteennousu	0,8 mm
Lastu-urien määrä	3
Terien lkm Z	3
Standardi	DIN 371
varren Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Kokonaispituus L	70 mm
Varren nelikulmio □	4,9 mm

Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	10 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M5
Pinnoitus	höyrytetty
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Nousukulma	40 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	sininen
Tuotetyyppi	Kierretappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	15 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	6 m/min	M
CuZn	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		

