

Garant**Konekierretappi kartiom. kapeneva, höyrytetty, M: M16****Tilaustiedot**

Tilausnumero	135550 M16
GTIN	4045197077028
Tuoteluokka	11H

Kuvaus**Malli:****Kartiomaisesti kapeneva ohjauskierre.****Erityisesti syville pohjareikäkierteille, joissa lastut jäävät kierretapin lastu-uriin. HSS-E**

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 2 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

varren Ø D_s: 12 mm

Varren nelikulmio □: 9 mm

Alkureiän Ø: 14 mm

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	3
Lastu-urien määrä	3
Alkureiän Ø	14 mm
Kierteen Ø	16 mm
Kierteennousu	2 mm
Standardi	DIN 376
varren Ø D _s	12 mm
Kokonaispituus L	110 mm

Varren nelikulmio □	9 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	32 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M16
Pinnoitus	höyrytetty
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Nousukulma	40 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalan tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	sininen
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	sopii rajoituksin	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	sopii rajoituksin	15 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	6 m/min	M
CuZn	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Öljy	soveltuu		

märkä enintään

sopii rajoituksin