

HOLEX®**Kierreleuat HSS-E, M x nousu: 6X0,75****Tilaustiedot**

Tilausnumero	141065 6X0,75
GTIN	4045197595270
Tuoteluokka	12K

Kuvaus**Malli:**

Suljettu, uritettu muoto; **molemminpuolinen vuoleva etuleikkuu.**

2 kierteen etuviiste. Läpätty ja nitrattu, rintakulma n. 15°. Erikoislujille ja ruostumattomille teräksille

Kierretyyppi: MF

Kylkikulma: 60 astetta

Lastuava aine: HSS E

Standardi: EN 22568

Toleranssiluokka: DIN 13 6g

Nousu: 0,75 mm

Ulko-Ø: 20 mm

Korkeus: 7 mm

Tekninen kuvaus

Nousu	0,75 mm
Korkeus	7 mm
Ulko-Ø	20 mm

Toleranssiluokka	DIN 13 6g
Kierteen koko	6
Kierretyyppi	MF
Kylkikulma	60 astetta
Lastuava aine	HSS E
Standardi	EN 22568
Leikkaussuunta	Oikea