

HOLEX®**Kierreleuat HSS, M x nousu: 8X1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	141060 8X1
GTIN	4045197084347
Tuoteluokka	12K

Kuvaus**Malli:**

Suljettu, uritettu muoto; **moleminpuolinen vuoleva etuleikkuu.**

1 3/4 -kierteen etuviiste.

Kierretyyppi: MF

Kylkikulma: 60 astetta

Lastuava aine: HSS

Standardi: EN 22568

Toleranssiluokka: DIN 13 6g

Nousu: 1 mm

Ulko-Ø: 25 mm

Korkeus: 9 mm

Tekninen kuvaus

Nousu	1 mm
Korkeus	9 mm
Ulko-Ø	25 mm

Toleranssiluokka	DIN 13 6g
Kierteen koko	8
Kierretyyppi	MF
Kylkikulma	60 astetta
Lastuava aine	HSS
Standardi	EN 22568
Leikkaussuunta	Oikea