

**Garant****Kierreleuat HSS-E, MF: 12X1,5****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 141055 12X1,5 |
| GTIN         | 4045197301840 |
| Tuoteluokka  | 11K           |

**Kuvaus****Malli:**Suljettu, uritettu muoto; **molemminpuolinen vuoleva etuleikkuu.****2 kierteen etuviiste. Lämpetty ja nitrattu, rintakulma n. 15°. Erikoislujille ja ruostumattomille teräksille**

Leikkaussuunta: Oikea

Toleranssiluokka: DIN 13 6g

Nousu: 1,5 mm

Ulko-Ø: 38 mm

Korkeus: 10 mm

**Tekninen kuvaus**

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Korkeus          | 10 mm     |
| Nousu            | 1,5 mm    |
| Ulko-Ø           | 38 mm     |
| Toleranssiluokka | DIN 13 6g |

|                |             |
|----------------|-------------|
| Kierteen koko  | M12×1,5     |
| Kierretyyppi   | MF          |
| Kylkikulma     | 60 astetta  |
| Lastuava aine  | HSS E       |
| Standardi      | EN 22568    |
| Leikkaussuunta | Oikea       |
| Tuotetyyppi    | Kierreleuat |

### Käyttäjätiedot

|                                | Sopivuus          | V <sub>c</sub> | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>  | soveltuu          |                |           |
| Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>  | soveltuu          |                |           |
| Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>  | soveltuu          |                |           |
| Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu          |                |           |
| Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup> | sopii rajoituksin |                |           |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>   | soveltuu          |                |           |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>   | sopii rajoituksin |                |           |
| Öljy                           | soveltuu          |                |           |
| kuiva                          | sopii rajoituksin |                |           |