

HOLEX®**Kierreleuat HSS-E, M x nousu: 16X1,5****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 141065 16X1,5 |
| GTIN | 4045197595386 |
| Tuoteluokka | 12K |

Kuvaus**Malli:**

Suljettu, uritettu muoto; **moleminpuolinen vuoлева etuleikkuu.**

2 kierteen etuviiste. Läpätty ja nitrattu, rintakulma n. 15°. Erikoislujille ja ruostumattomille teräksille

Kierretyyppi: MF

Kylkikulma: 60 astetta

Lastuava aine: HSS E

Standardi: EN 22568

Toleranssiluokka: DIN 13 6g

Nousu: 1,5 mm

Ulko-Ø: 45 mm

Korkeus: 14 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|---------|--------|
| Nousu | 1,5 mm |
| Korkeus | 14 mm |
| Ulko-Ø | 45 mm |

| | |
|------------------|------------|
| Toleranssiluokka | DIN 13 6g |
| Kierteen koko | 16 |
| Kierretyyppi | MF |
| Kylkikulma | 60 astetta |
| Lastuava aine | HSS E |
| Standardi | EN 22568 |
| Leikkaussuunta | Oikea |