

HOLEX®
Kierreleuat HSS-E, M x nousu: 18X1,5

Tilaustiedot

Tilausnumero	141065 18X1,5
GTIN	4045197595393
Tuoteluokka	12K

Kuvaus
Malli:

Suljettu, uritettu muoto; **molemminpuolinen vuoleva etuleikkuu.**

2 kierteen etuviiste. Läpätty ja nitrattu, rintakulma n. 15°. Erikoislujille ja ruostumattomille teräksille

Kierretyyppi: MF

Kylkikulma: 60 astetta

Lastuava aine: HSS E

Standardi: EN 22568

Toleranssiluokka: DIN 13 6g

Nousu: 1,5 mm

Ulko-Ø: 45 mm

Korkeus: 14 mm

Tekninen kuvaus

Nousu	1,5 mm
Korkeus	14 mm
Ulko-Ø	45 mm

Toleranssiluokka	DIN 13 6g
Kierteen koko	18
Kierretyyppi	MF
Kylkikulma	60 astetta
Lastuava aine	HSS E
Standardi	EN 22568
Leikkaussuunta	Oikea