

HOLEX®**Kierreleuat HSS-E, M x nousu: 12X1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	141065 12X1
GTIN	4045197595324
Tuoteluokka	12K

Kuvaus**Malli:**

Suljettu, uritettu muoto; **molemminpuolinen vuoleva etuleikkuu.**

2 kierteen etuviiste. Läpätty ja nitrattu, rintakulma n. 15°. Erikoislujille ja ruostumattomille teräksille

Kierretyyppi: MF

Kylkikulma: 60 astetta

Lastuava aine: HSS E

Standardi: EN 22568

Toleranssiluokka: DIN 13 6g

Nousu: 1 mm

Ulko-Ø: 38 mm

Korkeus: 10 mm

Tekninen kuvaus

Nousu	1 mm
Korkeus	10 mm
Ulko-Ø	38 mm

Toleranssiluokka	DIN 13 6g
Kierteen koko	12
Kierretyyppi	MF
Kylkikulma	60 astetta
Lastuava aine	HSS E
Standardi	EN 22568
Leikkaussuunta	Oikea