

**Garant****Kierreleuat HSS-E, MF: 8X0,75****Tilaustiedot**

Tilausnumero	141055 8X0,75
GTIN	4045197301789
Tuoteluokka	11K

**Kuvaus****Malli:**

Suljettu, uritettu muoto; **molemminpuolinen vuoleva etuleikkuu.**

**2 kierteen etuviiste. Lämpetty ja nitrattu, rintakulma n. 15°. Erikoislujille ja ruostumattomille teräksille**

Leikkaussuunta: Oikea

Toleranssiluokka: DIN 13 6g

Nousu: 0,75 mm

Ulko-Ø: 25 mm

Korkeus: 9 mm

**Tekninen kuvaus**

Nousu	0,75 mm
Korkeus	9 mm
Ulko-Ø	25 mm
Toleranssiluokka	DIN 13 6g

Kierteen koko	M8x0,75
Kierretyyppi	MF
Kylkikulma	60 astetta
Lastuava aine	HSS E
Standardi	EN 22568
Leikkaussuunta	Oikea
Tuotetyyppi	Kierreleuat

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin		
Öljy	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		