



Käsikierretappisarja, pinnoittamaton, M: M18



Tilaustiedot

Tilausnumero	130200 M18
GTIN	4045197445933
Tuoteluokka	12G

Kuvaus

Malli:

3-osainen sarja **koostuu ykkös-, kakkos- ja viimeistelytapista.**

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS

Standardi: DIN 352

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 2,5 mm

Kokonaispituus L: 80 mm

varren $\varnothing D_s$: 14 mm

Varren nelikulmio \square : 11 mm

Alkureiän \varnothing : 15,5 mm

Tekninen kuvaus

Alkureiän \varnothing	15,5 mm
Kierteennousu	2,5 mm
Kierteen \varnothing	18 mm
Standardi	DIN 352
varren $\varnothing D_s$	14 mm

Kokonaispituus L	80 mm
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	11 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS
Kierteen syvyys	36 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M18
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	A
Etuviiste	D
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D pohjareiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Käsikierretappi
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin		
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		

Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu
GG(G)	sopii rajoituksin
Uni	sopii rajoituksin
Öljy	soveltuu
kuiva	sopii rajoituksin