

**HOLEX®****Kierreleuat HSS-E, M x nousu: 12X1,25****Tilaustiedot**

Tilausnumero	141065 12X1,25
GTIN	4045197595331
Tuoteluokka	12K

**Kuvaus****Malli:**

Suljettu, uritettu muoto; **moleminpuolinen vuoleva etuleikkuu.**

**2 kierteen etuviiste. Läpätty ja nitrattu, rintakulma n. 15°. Erikoislujille ja ruostumattomille teräksille**

Kierretyyppi: MF

Kylkikulma: 60 astetta

Lastuava aine: HSS E

Standardi: EN 22568

Toleranssiluokka: DIN 13 6g

Nousu: 1,25 mm

Ulko-Ø: 38 mm

Korkeus: 10 mm

**Tekninen kuvaus**

Korkeus	10 mm
Nousu	1,25 mm
Ulko-Ø	38 mm

Toleranssiluokka	DIN 13 6g
Kierteen koko	12
Kierretyyppi	MF
Kylkikulma	60 astetta
Lastuava aine	HSS E
Standardi	EN 22568
Leikkaussuunta	Oikea