

Garant**Kierreleuat HSS, MF: 6X0,75****Tilaustiedot**

Tilausnumero	141050 6X0,75
GTIN	4045197083975
Tuoteluokka	11K

Kuvaus**Malli:**Suljettu, uritettu muoto; **moleminpuolinen vuoleva etuleikkuu.****1 3/4 -kierteen etuviiste.**

Leikkaussuunta: Oikea

Toleranssiluokka: DIN 13 6g

Nousu: 0,75 mm

Ulko-Ø: 20 mm

Korkeus: 7 mm

Tekninen kuvaus

Nousu	0,75 mm
Korkeus	7 mm
Ulko-Ø	20 mm
Toleranssiluokka	DIN 13 6g
Kierteen koko	M6×0,75

Kierretyyppi	MF
Kylkikulma	60 astetta
Lastuava aine	HSS
Standardi	EN 22568
Leikkaussuunta	Oikea
Tuotetyyppi	Kierreleuat

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		