

**Garant****Käsikierretappi, erillinen Viimeistystappi, pinnoittamaton, M: M12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130180 M12
GTIN	4045197066022
Tuoteluokka	11G

**Kuvaus****Malli:**

Koot M2,3 ja M 2,6, vanha DIN-profiili.

**Tekninen kuvaus**

Kierteennousu	1,75 mm
Kierteen Ø	12 mm
Alkureiän Ø	10,2 mm
Standardi	DIN 352
varren Ø D <sub>s</sub>	9 mm
Kokonaispituus L	70 mm
Varren nelikulmio □	7 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS
Kierteen syvyys	24 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M12
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13

Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD pohjareiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Käsikierretappi
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin		
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
GG(G)	sopii rajoituksin		
Uni	sopii rajoituksin		
Öljy	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		