

**Garant****Konekierretappi, höyrytetty, M: M2,5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	135650 M2,5
GTIN	4045197077172
Tuoteluokka	11H

**Kuvaus****Malli:****Yhdensuuntaisesti kapeneva ohjauskierre.****Etu:**

Palautuksen yhteydessä vältetään lähes kokonaan lastujen tarttuminen ja siten hampaiden terien murtuminen.

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,45 mm

Kokonaispituus L: 50 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 2,8 mm

Varren nelikulmio □: 2,1 mm

Alkureiän Ø: 2,05 mm

**Tekninen kuvaus**

Lastu-urien määrä	2
Kierteen Ø	2,5 mm
Terien lkm Z	2
Alkureiän Ø	2,05 mm
Kierteennousu	0,45 mm
Standardi	DIN 371
varren Ø D <sub>s</sub>	2,8 mm

Kokonaispituus L	50 mm
Varren nelikulmio □	2,1 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	5 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M2,5
Pinnoitus	höyrytetty
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Nousukulma	40 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	sininen
Tuotetyyppi	Kierretappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	15 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	6 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	4 m/min	M

CuZn	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		