

Garant**Käsikierretappi, erillinen kakkostappi, pinnoittamaton, M: M16****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130420 M16
GTIN	4045197066497
Tuoteluokka	11G

Kuvaus**Malli:**

Kierretappi, **koostuu ykkös-, kakkos- ja viimeistelytapista. Ykköstapissa pitkä ohjaustappi.**

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 352

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 2 mm

Kokonaispituus L: 80 mm

varren Ø D_s: 12 mm

Varren nelikulmio □: 9 mm

Alkureiän Ø: 14 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen Ø	16 mm
Kierteennousu	2 mm
Alkureiän Ø	14 mm
Standardi	DIN 352
varren Ø D _s	12 mm
Kokonaispituus L	80 mm
Varren nelikulmio □	9 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS E

Kierteen syvyys	32 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M16
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	D
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjäähditys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D pohjareiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpereiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalan tyyppi	Käsikierretappi
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin		
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1100 N/mm ²	sopii rajoituksin		
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu		
INOX > 900 N/mm ²	sopii rajoituksin		
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu		
GG(G)	sopii rajoituksin		
Uni	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		

