



## Konekierretappi HSS-E-PM, TiCN, M: M16



### Tilaustiedot

Tilausnumero	135730 M16
GTIN	4045197265333
Tuoteluokka	11H

### Kuvaus

**Malli:**

**Erittäin vahva oikeakätinen lastu-ura** parhaaseen lastunpoistoon. **Yhdensuuntaisesti kapeneva ohjauskierre.**

**Etu:**

Palautuksen yhteydessä vältetään lähes kokonaan lastujen tarttuminen ja siten hampaiden terien murtuminen.

**Huomautus:**

**UUSI SUKUPOLVI SAATAVANA!**

**Suositteltu seuraajatuote on nro 135732.**

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E PM

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 2X 6HX

Kierteennousu: 2 mm

Kokonaispituus  $L_{ges}$ : 110 mm

Varren Ø: 12 mm

Varren nelikulmio: 9 mm

Alkureiän Ø: 14 mm

### Tekninen kuvaus

Kierteen Ø	16 mm
Alkureiän Ø	14 mm
Leikkauskulma	50 astetta
Terien lkm Z	3

Lastu-urien määrä	3
Kierteennousu	2 mm
Standardi	DIN 376
Varren Ø	12 mm
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	110 mm
Varren nelikulmio	9 mm
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Lastuava aine	HSS E PM
Kierteen syvyys	32 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M16
Pinnoitus	TiCN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Nousukulma	50 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	sininen