



Konekierretappi HSS-E-PM, TiCN, M: M20



Tilaustiedot

Tilausnumero	135730 M20
GTIN	4045197265340
Tuoteluokka	11H

Kuvaus

Malli:

Erittäin vahva oikeakätinen lastu-ura parhaaseen lastunpoistoon. **Yhdensuuntaisesti kapeneva ohjauskierre.**

Etu:

Palautuksen yhteydessä vältetään lähes kokonaan lastujen tarttumisen ja siten hampaiden terien murtuminen.

Huomautus:

UUSI SUKUPOLVI SAATAVANA!

Suositteltu seuraajatuote on nro 135732.

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E PM

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 2X 6HX

Kierteennousu: 2,5 mm

Kokonaispituus L_{ges} : 140 mm

Varren Ø: 16 mm

Varren nelikulmio: 12 mm

Alkureiän Ø: 17,5 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen Ø	20 mm
Leikkauskulma	50 astetta
Alkureiän Ø	17,5 mm
Terien lkm Z	3

Kierteennousu	2,5 mm
Lastu-urien määrä	3
Standardi	DIN 376
Varren Ø	16 mm
Kokonaispituus L _{ges}	140 mm
Varren nelikulmio	12 mm
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Lastuava aine	HSS E PM
Kierteen syvyys	40 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M20
Pinnoitus	TiCN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Nousukulma	50 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalan tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirenkas	sininen