

**Garant****Käsikierretappisarja, pinnoittamaton, MF: 2X0,25****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130470 2X0,25
GTIN	4045197066848
Tuoteluokka	11G

**Kuvaus****Malli:**

2-osainen sarja, **koostuu ykkös- ja viimeistelytapista.**

Kierre umpiaineesta hiottu ja takahiottu.

Kierretyyppi: MF

Lastuava aine: HSS

Standardi: DIN 2181

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Kierteennousu: 0,25 mm

Kokonaispituus L: 36 mm

varren  $\varnothing D_s$ : 2,8 mm

Varren nelikulmio  $\square$ : 2,1 mm

Alkureiän  $\varnothing$ : 1,75 mm

**Tekninen kuvaus**

Alkureiän $\varnothing$	1,75 mm
Kierteen $\varnothing$	2 mm
Kierteennousu	0,25 mm
varren $\varnothing D_s$	2,8 mm
Kokonaispituus L	36 mm
Varren nelikulmio $\square$	2,1 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H

Lastuava aine	HSS
Standardi	DIN 2181
Kierteen syvyys	4 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M2×0,25
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Etuviiste	D
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D pohjareiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Käsikierretappi
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin		
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
GG(G)	sopii rajoituksin		

Uni	soveltuu
Öljy	soveltuu
kuiva	sopii rajoituksin