

Garant**Käsikierretappi, erillinen esileikk.hamm., pinnoittamaton, M: M3****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 130410 M3 |
| GTIN | 4045197066329 |
| Tuoteluokka | 11G |

Kuvaus**Malli:**

Kierretappi, **koostuu ykkös-, kakkos- ja viimeistelytapista. Ykköstapissa pitkä ohjaustappi.**

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 352

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,5 mm

Kokonaispituus L: 40 mm

varren Ø D_s: 3,5 mm

Varren nelikulmio □: 2,7 mm

Alkureiän Ø: 2,5 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------|----------|
| Kierteen Ø | 3 mm |
| Alkureiän Ø | 2,5 mm |
| Kierteennousu | 0,5 mm |
| Standardi | DIN 352 |
| varren Ø D _s | 3,5 mm |
| Kokonaispituus L | 40 mm |
| Varren nelikulmio □ | 2,7 mm |
| Toleranssiluokka | ISO 2 6H |
| Lastuava aine | HSS E |

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Kierteen syvyys | 6 mm |
| Kierretyyppi | M |
| Kierteen koko | M3 |
| Pinnoitus | pinnoittamaton |
| Kylkikulma | 60 astetta |
| Kierrenormi | DIN 13 |
| Etuviiste | A |
| Varsi | Lieriövarsi, h9 |
| Sisäjäähdytys | ei |
| Käyttö poraustavalla | enintään 3xD pohjareiällä |
| Käyttö poraustavalla | enintään 3xD läpireiällä |
| Leikkaussuunta | Oikea |
| Kierrettyökalun tyyppi | Käsikierretappi |
| Värirengas | ilman |
| Tuotetyyppi | Kierretappi |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alu > 10% Si | sopii rajoituksin | | |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 1100 N/mm ² | sopii rajoituksin | | |
| INOX < 900 N/mm ² | soveltuu | | |
| INOX > 900 N/mm ² | sopii rajoituksin | | |
| Ti > 850 N/mm ² | soveltuu | | |
| GG(G) | sopii rajoituksin | | |
| Uni | soveltuu | | |
| Öljy | soveltuu | | |
| kuiva | sopii rajoituksin | | |

